

Vidrex

esmaltes vitrificables

PINTURAS VITRIFICABLES PARA VITROFUSION Y BIZCOCHO CERÁMICO

Únicas listas para pintar

Las novedosas Pinturas para Vitrofundición y Bizcocho cerámico marca VIDREX son vidrios de colores finamente molidos y suspendidos en un vehículo acuoso que ya vienen preparadas y listas para usar

Características

- * Están listas para usar, evitando la engorrosa tarea de trabajar con polvos.
- * Forman una suspensión estable que con una suave agitación deja el producto listo para aplicar.
- * Se sedimenta muy lentamente lo que da a los esmaltes gran poder de nivelado.
- * Tienen especiales condiciones de viscosidad que permiten el empleo de pinceles de todo tipo, plumines, jeringa ó jeringa con aguja (en este caso el esmalte no tapa las agujas)
- * Con estos esmaltes se puede delinear perfectamente usando las grisallas.
- * El secado, aunque lento, facilita el nivelado y autocorrección de otros defectos de aplicación.
- * Al formar una capa dura, una vez seco, posibilita emplear técnicas de esgrafiado y raspado para lograr nuevos efectos.
- * Esta capa dura facilita la manipulación y el traslado de las piezas sin deterioro de la capa de esmalte. Este hecho permite al artista trabajar en su hogar acumulando material crudo y llevarlo luego al horno sin riesgos.
- * Una ventaja ulterior es que se puede aplicar primero un color y luego, una vez seco éste, aplicar un segundo y subsiguientes, tanto al lado como arriba del color anterior.
- * Se presentan en interesante variedad de 41 colores (varios de ellos con burbujas) y 7 diferentes grisallas.
- * Las pinturas VIDREX son enteramente compatibles con todos los materiales y accesorios de la vitrofundición tradicional.
- * Estos colores se pueden mezclar libremente a gusto del usuario SALVO rojos y amarillos que solo pueden mezclarse entre si para obtener naranjas
- * Para reducir la viscosidad de la pintura y para la limpieza de los elementos utilizar agua.

Modo de empleo en vitrofundición

- * Agitar bien antes de usar
- * Aplicar por lo métodos convencionales una capa de esmalte que tenga un espesor no menor a 0,8mm una vez seca
- * Dejar secar suavemente, acercando si es necesario una fuente de calor moderado (50°C) y /o un ventilador o secador de pelo.
- * El calor aplicado no debe ser muy fuerte ya que esto deterioraría la capa de esmalte seco afectando la calidad del trabajo.
- * Rango de cocción entre 780 y 820°C.

Modo de Empleo para Decoración de Bizcocho Cerámico

- * Agitar bien antes de usar
- * Aplicar dos o tres capas de esmalte sobre la superficie del bizcocho libre de polvo, dejando secar entre capa y capa.
- * Al tener el bizcocho cerámico una superficie absorbente, permite un secado algo más rápido y con menos riesgos de deterioro de la capa de esmalte
- * Conseguir un espesor final de no menos de 0,8mm
- * Cocinar junto a vitrofundición entre 780 y 820°

Contacto exclusivo para consultas y asesoramiento técnico: r_vitrificables@hotmail.com

"VIDREX" es una marca de CARBANY SRL quien fabrica y garantiza este producto, distribuido para toda la república Argentina por:

NEW
PLENTY